



Características y aplicaciones

El gas refrigerante **R-32** es un HFC puro, con cero agotamiento en la capa de ozono y bajo potencial de calentamiento atmosférico, utilizado en estado puro en pequeños equipos nuevos de aire acondicionado y refrigeración así como también ha sido comúnmente utilizado componente en distintas mezclas HFC.

El **R-32** es adecuado para nuevos equipos especialmente diseñados para R-32, en aplicaciones que normalmente habrían utilizado R-410A.

Dispone de un PCA (GWP) de 675, el cual está dentro de los límites aceptados para gases refrigerantes utilizados en equipos nuevos (splits) con una carga inferior a 3 kg puestos en el mercado a partir del 1/01/2025 según el reglamento Europeo CE N° 517-2014.

Algunas de sus características son:

- Es un refrigerante más eficiente energéticamente que el R-410A y con PCA (GWP) de 675, 68% inferior al R-410A.
- Su capacidad de refrigeración es similar al R-22 y R-502.
- El equipo precisa menor carga de refrigerante en comparación al R-410A.
- Mismas tuberías y lubricantes (POE) que el R-410A.
- Clasificación de seguridad: A2L, de baja toxicidad y baja inflamabilidad.

Aplicaciones

- Inicialmente utilizado en algunos equipos nuevos de aire acondicionado, se le empieza a considerar también como una alternativa en bajas temperaturas.
- Ha sido utilizado como componente en mezclas HFC muy conocidas por la industria como el R-407C, R-410A, R-442A (RS-50), R-407F, R-453A (RS-70), etc.
- El R-32 está clasificado como inflamable, y por lo tanto, no es un refrigerante diseñado para reconversiones (retrofit) del R-410A.

Condiciones de servicio y trabajo

Debido a que el R-32 es un refrigerante puro, puede transferirse tanto en fase líquida como en fase gas.

Al ser un refrigerante puro, no tiene deslizamiento (Glide) de temperatura. En caso de fuga, podrá rellenarse el equipo directamente sin necesidad de recuperar el refrigerante remanente en el circuito.



FICHA TÉCNICA R-32



Lubricantes

El R-32 es compatible con aceites polioléster. En aplicaciones de aire acondicionado, los mismos aceites utilizados con el R-410A serán válidos para R-32.

NOTA: Según un estudio realizado en EUA por Air-conditioning and Refrigeration Technology Institute, Inc. (USA) y publicado en 1993, se observó que el R-32 no era miscible en todas las concentraciones de lubricante sintético (POE) a partir de temperaturas por debajo de $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$. Es importante considerar este punto para mezclas desarrolladas para trabajar en temperaturas bajas de refrigeración.

Datos ambientales

El R-32 no contiene cloro, de manera que el producto tiene $\text{ODP} = 0$ (capacidad para agotar la capa de ozono). El R-32 tiene un potencial directo de calentamiento atmosférico (GWP), **bajo**, reduciendo así las emisiones de CO_2 en caso de fugas directas.

Seguridad

El R-32 está catalogado como ligeramente inflamable según ASHRAE 34 y el proyecto de la norma ISO 817, y sólo se inflamaría cuando su concentración estuviera entre el límite inferior y superior de inflamabilidad:

	Límite inflamabilidad inferior	Límite inflamabilidad superior
Concentración R-32	13,3%	29,3%

CERI + Kayak Japan 2011

El R-32 está clasificado como A2L (Grupo L2), es decir, poco inflamable ya que la velocidad de combustión es más bien baja y no es tóxico.

Toxicidad y almacenamiento

R-32 es una sustancia con muy poca toxicidad. El índice por inhalación LC_{50} de 4 horas en ratas es de $1.107.000\text{ mg/m}^3$ (OECD 403) y el NOEL en relación a problemas cardíacos es aproximadamente de 735.000 mg/m^3 en perros. Los envases de R-32 deben ser almacenados en lugares frescos y ventilados, alejado de llamas libres, chispas y lejos de focos de calor. Se debe evitar la exposición directa al sol y la acumulación de carga electrostática. Mantener alejado de comidas, bebidas y piensos.

Componentes

Nombre químico	% en peso	Nº CE	Nº CAS	Nº registro REACH
Difluorometano R-32	100	200-839-4	75-10-5	01-2119471312-47-XXXX



Propiedades físicas

PROPIEDADES FÍSICAS	UNIDADES	R-32
Fórmula		CH ₂ F ₂
Peso molecular		52.024
Densidad del líquido (25 °C)	Kg/l	0.9588
Punto de ebullición (1 atm)	°C	-51.7
Viscosidad del líquido (20 °C)	cP	0.121
Viscosidad del vapor (20 °C)	cP	0.01238
Tensión superficial (20 °C)	mN/m	7.0
Presión del vapor (25 °C)	bar	16.897
Calor específico del líquido (25 °C)	kJ/kg.K	1.884
Calor específico del vapor (25 °C)	kJ/kg.K	0.82633
Punto de congelación	°C	-136
Temperatura crítica	°C	78.35
Presión crítica	bar	58.16
Densidad crítica	Kg/l	0.429756
Calor de vaporización a punto de ebullición (25 °C)	kJ/kg	270.22
Densidad del vapor (Aire=1)		186
Presión de vapor a 20°C	mmHg	10319
Densidad del vapor a 20°C	g/ml	0.98
Límites de inflamación (Superior)	% v/v	31.0 ASTM 681-85
Límites de inflamación (Inferior)	% v/v	14.0 ASTM 681-85
Solubilidad del R-32 en agua a 25°C	log	0.21
COP		95
Inflamabilidad		A2L
ODP		0
PCA (GWP)		675*
Toxicidad		No

* De acuerdo con IPPCC-AR4/CIE (Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático)-2007

Envases para R-32

Los envases para R-32 recargables han de cumplir las siguientes especificaciones:

- Ojiba de color rojo (inflamable).
- Rosca izquierdas (será necesario un adaptador para conectar a las mangueras de carga).
- Mínima prueba de presión: 48 bar.



Propiedades termodinámicas

Obtenidas mediante el programa REFPROP

TEMP. °C	Presión Absoluta bar.	Densidad Líquido Kg/m ³	Densidad Vapor Kg/m ³	Entalpía Líquido KJ/Kg	Entalpía Vapor KJ/Kg	Entropía líquido KJ/Kg K	Entropía Vapor KJ/Kg K
-50	1.1014	1208.40	3.2316	117.22	497.27	0.6683	2.3714
-48	1.2163	1202.80	3.5477	120.40	498.26	0.6824	2.3607
-46	1.3405	1197.20	3.8877	123.60	499.23	0.6965	2.3502
-44	1.4745	1191.50	4.2530	126.80	500.17	0.7105	2.3399
-42	1.6188	1185.90	4.6450	130.01	501.11	0.7244	2.3298
-40	1.7741	1180.20	5.0651	133.23	502.02	0.7382	2.3200
-38	1.9409	1174.40	5.5147	136.45	502.91	0.7519	2.3103
-36	2.1197	1168.60	5.9952	139.69	503.78	0.7655	2.3008
-34	2.3111	1162.80	6.5084	142.93	504.63	0.7791	2.2916
-32	2.5159	1156.90	7.0557	146.18	505.47	0.7926	2.2824
-30	2.7344	1151.00	7.6389	149.45	506.27	0.8060	2.2735
-28	2.9675	1145.00	8.2598	152.72	507.06	0.8193	2.2647
-26	3.2157	1138.90	8.9201	156.01	507.83	0.8326	2.2561
-24	3.4796	1132.90	9.6218	159.31	508.57	0.8458	2.2476
-22	3.7600	1126.70	10.3670	162.62	509.28	0.8589	2.2392
-20	4.0575	1120.60	11.1570	165.94	509.97	0.8720	2.2310
-18	4.3728	1114.30	11.9950	169.28	510.64	0.8850	2.2229
-16	4.7067	1108.00	12.8830	172.63	511.28	0.8979	2.2149
-14	5.0597	1101.70	13.8230	175.99	511.89	0.9109	2.2070
-12	5.4327	1095.20	14.8180	179.37	512.47	0.9237	2.1992
-10	5.8263	1088.80	15.8700	182.76	513.02	0.9365	2.1915
-8	6.2414	1082.20	16.9820	186.18	513.54	0.9493	2.1839
-6	6.6786	1075.60	18.1570	189.60	514.03	0.9620	2.1764
-4	7.1388	1068.90	19.3980	193.05	514.49	0.9747	2.1690
-2	7.6226	1062.10	20.7080	196.52	514.91	0.9874	2.1616
0	8.1310	1055.30	22.0910	200.00	515.30	1.0000	2.1543
2	8.6647	1048.30	23.5500	203.50	515.65	1.0126	2.1471
4	9.2245	1041.30	25.0900	207.03	515.96	1.0252	2.1399
6	9.8113	1034.20	26.7140	210.58	516.24	1.0377	2.1327

!!!! ATENCIÓN!!!!

Las presiones son absolutas, se ha de restar 1 para obtener la presión manométrica



Propiedades termodinámicas

Obtenidas mediante el programa REFPROP

TEMP. °C	Presión Absoluta bar.	Densidad Líquido Kg/m ³	Densidad Vapor Kg/m ³	Entalpía Líquido KJ/Kg	Entalpía Vapor KJ/Kg	Entropía Líquido KJ/Kg K	Entropía Vapor KJ/Kg K
8	10.4260	1027.00	28.4260	214.15	516.47	1.0503	2.1256
10	11.0690	1019.70	30.2320	217.74	516.66	1.0628	2.1185
12	11.7420	1012.20	32.1370	221.36	516.80	1.0753	2.1114
14	12.4450	1004.70	34.1450	225.01	516.90	1.0878	2.1043
16	13.1790	997.06	36.2640	228.68	516.95	1.1003	2.0972
18	13.9460	989.28	38.4980	232.39	516.95	1.1128	2.0902
20	14.7460	981.38	40.8560	236.12	516.90	1.1253	2.0831
22	15.5790	973.34	43.3440	239.89	516.79	1.1378	2.0760
24	16.4480	965.16	45.9710	243.69	516.62	1.1503	2.0688
26	17.3530	956.82	48.7450	247.53	516.39	1.1629	2.0616
28	18.2950	948.31	51.6760	251.40	516.09	1.1755	2.0544
30	19.2750	939.62	54.7760	255.32	515.72	1.1881	2.0471
32	20.2940	930.75	58.0560	259.28	515.29	1.2007	2.0397
34	21.3530	921.67	61.5300	263.28	514.77	1.2134	2.0322
36	22.4540	912.37	65.2110	267.34	514.17	1.2262	2.0246
38	23.5970	902.83	69.1180	271.5	513.49	1.2391	2.0169
40	24.7830	893.04	73.2680	275.61	512.71	1.2520	2.0091
42	26.0140	882.96	77.6840	279.84	511.82	1.2650	2.0011
44	27.2920	872.58	82.3890	284.13	510.83	1.2781	1.9929
46	28.6160	861.86	87.4120	288.50	509.72	1.2914	1.9845
48	29.9890	850.77	92.7860	292.95	508.48	1.3048	1.9759
50	31.4120	839.26	98.500	297.49	507.10	1.3183	1.9670
52	32.8870	827.28	104.7500	302.12	505.57	1.3321	1.9578
54	34.4150	814.78	111.4400	306.87	503.86	1.3461	1.9482
56	35.9970	801.68	118.6900	311.74	501.95	1.3603	1.9382
58	37.6350	787.90	126.5800	316.75	499.82	1.3749	1.9277
60	39.3320	773.31	135.2100	321.93	497.44	1.3898	1.9166

iiii ATENCIÓN!!!!

Las presiones son absolutas, se ha de restar 1 para obtener la presión manométrica

Diagrama de Mollier

